

焼結ダイヤモンド




1 ホワイトストーン(目出し用) White Stone (for dressing) 白色磨刀石、露出新的鋒利切削刃。

●メタルボンドダイヤモンドディスクなどを使用中に目詰まりを起こして、切れ味が鈍った際に使用する、目出し用の柔らかいドレッシングストーンです。

● 出荷単位: 1本



WA / #220(G)








HT4003
¥800(1本)

1 粒度 #120 レジンボンド ダイヤモンドディスク/M1.7タイプ Resinoid Bonded Diamond Discs (M1.7 Screw type) 樹脂粘結金刚石圆盘 (M1.7 螺杆型)

- ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のCutting砥石です。
- 電着ダイヤより目詰まりにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。
- It is a cutting disc in which diamond abrasive grains are baked with resin bonds. Suitable for cutting hard objects.
- It is harder to clog than electroplated diamonds, has a long life and does not lose its sharpness.
- 它是一种圆盘，其中金刚石磨粒用树脂粘剂烘烤。适合切割硬物的磨石。
- 与电镀金刚石相比，它不易堵塞。切割轮使用寿命长，不会失去锋利度。

*補強材が入っておりませんので割れやすい砥石です。ご注意ください!

● 出荷単位: 1



軸無しディスクのみ (Diamond disk only 仅限金刚石盘)	DC2210 ¥4,000(1枚)	DC2510 ¥4,400(1枚)	DC3210 ¥4,700(1枚)	DC3810 ¥5,400(1枚)	DC4510 ¥6,000(1枚)
軸径φ2.34 (φ2.34mm shank 軸径φ2.34mm)	DC2212 ¥4,500(1本)	DC2512 ¥4,900(1本)	DC3212 ¥5,200(1本)	DC3812 ¥5,900(1本)	DC4512 ¥6,500(1本)
軸径φ3.0 (φ3.0mm shank 軸径φ3.0mm)	DC2213 ¥4,500(1本)	DC2513 ¥4,900(1本)	DC3213 ¥5,200(1本)	DC3813 ¥5,900(1本)	DC4513 ¥6,500(1本)
軸径φ6.0 (φ6.0mm shank 軸径φ6.0mm)	DC2216 ¥5,000(1本)	DC2516 ¥5,400(1本)	DC3216 ¥5,700(1本)	DC3816 ¥6,400(1本)	DC4516 ¥7,000(1本)

1 φ軸径 (3.0) mm 粒度 #170 焼結ダイヤモンド砥石(ビトリファイド) Vitrified Bonded Diamond Grinding Stones (Sintered) 陶瓷粘結金刚石磨石(烧結)













- 砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。
- 超硬・焼き入れ鋼・高硬度合金・セラミック・ガラスなどの切削に適しており、セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。
- 乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特徴です。
- 電動グラインダーはもちろん、エアグラインダーにも相性が良い高速回転(80,000min⁻¹)対応の砥石です。

- This is a vitrified bonded diamond grinding stones for free grinding that combines the characteristics of a grinding stones with the sharpness of diamond.
- Suitable for grinding cemented carbide, hardened steel, high-hardness alloys, ceramics, glass, dental zirconia, porcelain etc. Semi-porous special firing suppresses clogging and heat generation, and moderate self-sustaining action maintains sharp sharpness.
- It features a soft feeling of use, with less seizure during grinding even in dry grinding methods.
- It is a grindstone for high speed rotation (80,000min⁻¹) that is compatible with air grinders as well as electric grinders.

- 这是一种用于自由研磨的陶瓷结合剂金刚石磨石，结合了磨石的特性和钻石的锋利度。
- 适用于研削硬质合金，淬硬钢，高硬度合金，陶瓷，玻璃，牙科氧化锆，瓷器等。半多孔特殊烧成可抑制堵塞和发热，适度的自生作用(磨粒脱落)可保持锋利的锋利度。
- 使用感柔软，即使在干磨碎中也几乎没有癫痫发作。
- 它是一种高速旋转(80,000min⁻¹)磨石，与气动磨床和电动磨床兼容。

● 出荷単位: 1本



SD401G ¥2,500(1本)	SD402G ¥3,200(1本)	SD403G ¥2,500(1本)	SD404G ¥2,800(1本)	SD405G ¥3,500(1本)	SD406G ¥4,200(1本)	SD407G ¥4,900(1本)	SD408G ¥5,700(1本)	SD413G ¥3,200(1本)	SD414G ¥5,800(1本)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------