


### 1 ダイヤモンドゲル(12g入) Diamond Gel (Net : 12g)

ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだ、コンパウンドで、**希釈液を併用しなくても伸びが良く**、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特徴です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ**飛散しにくく**扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、**たっぷり使える12g入り**でコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。

● 出荷単位: 1本

油性(プレミアムゲルタイプ)  
(Oil-soluble / Premium Gel-type)

希釈液は油性を使用して下さい。




### 1 ダイヤモンドゲル(12g入) Diamond Gel (Net : 12g)

油性(プレミアムゲルタイプ)  
(Oil-soluble / Premium Gel-type)

希釈液は油性を使用して下さい。

● 出荷単位: 1本




### 1 ダイヤモンドゲル(12g入) Diamond Gel (Net : 12g)

油性(プレミアムゲルタイプ)  
(Oil-soluble / Premium Gel-type)

希釈液は油性を使用して下さい。

● 出荷単位: 1本



<b>ED</b>	電着ダイヤモンド 電着CBN
<b>DC</b>	ダイヤモンド ディスク
<b>SD</b>	焼結 ダイヤモンド
<b>CC</b>	超硬 カッター
<b>SC</b>	スチール カッター
<b>TD</b>	ツイスト ドリル
<b>MR</b>	マンドレル
<b>GS</b>	砥石
<b>AR</b>	ゴム砥石
<b>AS</b>	サンダー
<b>BM</b>	ブラシ
<b>FB</b>	フェルトバフ
<b>PC</b>	ポリッシング コンパウンド
<b>HT</b>	ハンドツール
<b>AT</b>	アングル 専用工具
<b>BT</b>	ベルトサンダー 専用工具
<b>ST</b>	超音波 専用工具
<b>RT</b>	レスプロ 専用工具
<b>CP</b>	交換用 専用工具
<b>TS</b>	工具セット