

便利なオススメオプション

AX-SW137

AX-SW137-PRINT (プリント用) ¥10,000 (税抜)
商品コード: AX-SW137-PRINT
JANコード: 4981046130707
AX-SW137-REZERO (リゼロ用) ¥10,000 (税抜)
商品コード: AX-SW137-REZERO
JANコード: 4981046130790

▶ 外部入力端子用のプラグ付き
オーディオ端子

▶ 天びん本体に触れずに「PRINT」、「REZERO」が可能

▶ ケーブル長: 約1.8 m

▶ 対象機種: BMシリーズ/GHシリーズ/HR-iシリーズ/GRシリーズ / FC-iシリーズ/GCシリーズ*
オプション装着により可能: GX-A・GF-A/GX-M・GF-M/HW-C・HW-CF・HV-Cシリーズ*

天びん用フットスイッチ



AX-SW137-PRINT

AX-SW137-REZERO

AX-SW137-PRINT

計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用

AX-SW137-REZERO

計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用

※GX-A/GF-Aは、オプションGXA-23-PRINT、GXA-23-REZEROの使用によりフットスイッチの使用が可能です。

※GC、HW-C(CF)、HV-CにはAX-SW137-REZEROを使用し、はかり側の内部設定で機能を選択します。

AX-SW128 AX-SW138

¥5,500 (税抜) / 商品コード: AX-SW128
JANコード: 4981046603041
¥10,000 (税抜) / 商品コード: AX-SW138
JANコード: 4981046582186

フットスイッチ

ケーブル長: 1.5m



▶ 計量器のパネルの「RE-ZERO」キーや「PRINT」キーの代わりとして使用

▶ 外部入力プラグや外部入力コネクタ等との接続が必要

▶ プリンタなどに簡単に接続ができるように端子面に棒端子状の加工済み (AX-SW138)

■ 対象機種

MC / GX-K / GF-K / GP / FT-i* / SN* / SN-WP* / AD-8129TH
(次の機種も使用可能 HA/HM/HF/HX/FP/HP/ET-W/GX/GF/FW/FT*/FC*/SU*)
AX-SW128の方は、お客様にてプラグやコネクタとの接続作業が必要となります。

*印の機種で使用する際には、オプションの出力が必要です。

AX-SW128用オプション

AX-KO2248-400 25p計量器用RS-232Cケーブル プリントリゼロ付き ¥15,000 (税抜)
AX-HDB-25P/CTF 外部入力コネクタ (25p計量器にフットスイッチのみ接続) ¥3,000 (税抜)

AD-1682

ACアダプタ付属

¥40,000 (税抜) / 商品コード: AD1682
JANコード: 4981046651400

充電式バッテリー・ユニット



■ 電源のない場所でも天びんが使用可能

使用可能なエー・アンド・デイ製天びん一覧

使用可能な天びん	連続使用時間 (使用条件により時間は変わります)
SV、(HX)	5 時間
GX-K、GF-K、GP	6 時間
BM	7 時間
GH、GR、MC、HR-i、AD-1690、(GX、GF、FC、FP、HM、HP、FZ/FX-i)	8 時間
HR-AZ (A)、GX/GF-A、GX-M/GF-M、GX-L/GF-L	14 時間
HR60、HR120、HR200、(HF、ET-W)	16 時間
(EK-H、EK-G、EW-G)	28 時間
HD、(HC)	66 時間

★HR-AZ (A)、GX/GF-A、FZ/FX (-WP)には専用の内蔵バッテリータイプもございます。

EK-i/EW-iシリーズは、オプションEKW-09iをご使用ください。

FC-i/FC-Siシリーズは、オプションFC-02iをご使用ください。

HC-iシリーズは、オプションHC-02iをご使用ください。

EJ-Bシリーズには使用できません。

AX-TB248 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,500 (税抜)

AX-HOLDER-SET-B

¥4,800 (税抜) / 商品コード: AX-HOLDER-SET-B
JANコード: 4981046580526

天びん・ピペット用 サンプルホルダー

大: 67 (W) × 67 (D) × 40 (H) mm / 45 g
中: 56 (W) × 56 (D) × 36 (H) mm / 32 g
小: 40 (W) × 40 (D) × 32 (H) mm / 16 g



▶ 試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー

天びん、ピペットなどと一緒に使用するケースを想定。
大、中、小 3つで1セット。

■ ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」/「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能

■ 大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能

■ 静電気の影響を受けないように帯電防止処理済



使用イメージ (容器は付属しません)