



GX-AE/A GF-A	FZ-WP FX-WP	FZ FX	EK-i	EJ-B	EW-i	GX-M GF-M	GX-L GF-L	GX- LPS	AD-4212B AD-4212A	AD- 4212C	AD- 4212D-S	AD- 4212F	AD- 4212L
■(GX-AE/ GX-Aのみ)	■ (FZ-iWP/FZ-iのみ)		—	—	—	■(GX-M のみ)	■(GX-L のみ)	■	□	□	■	—	—
電磁	電磁	電磁	セル	セル	セル	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	セル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—★32
—	—	—	—	単3×4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○★9	○★9 ★10	○★9	○	—	○	△※1	△※1	△※1	—	—	—	—	—
—	IP65	—	—	—	—	IP65	IP65	IP65	—	IP65	IP65★29	IP65	IP42★33
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—★34
D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub9P	D-Sub25P	D-Sub9P★25	D-Sub9P	D-Sub9P※9	—
○	○★10/△★24 ※2	○/△※2	△※2	○	△※2	○	○	○	△※2	△※2	△※2	△※2	—
○	△★24 ※3	○	△※3	△★20 ※3	△※3	○	○	○	○	△※3	△※3	△※3	—
○	○	○	△※8	○	△※8	○	○	○	△★11 ※8	△★27 ※8	△★27★35 ※8	△★27 ※8※9	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	—
○	○	○	○★13	—	○★13	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○(FX/FX-WPは○)	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	▲	—	▲	○	○	○	○	—	—	—	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○★26	—	—	—	—
○	○	○	○	○★17-1	○	○	○	○	○	△※7	△※7	△※7 ※9	—
—	—	—	—	—	—	—	○★19	○	○	△※7	△※7	△※7 ※9	○
可	可★24 ★37	可	可	可★20	可	可★37	可★37	可★37	可	—	—	—	—
可	可★24	可	可	可★20	可	可★28	可★28	可★28	可	可	可	可	—
○	△★24 ※4	△※4	○	△※4	○	○★28	○★28	○★28	○	△※4	△※4	△※4 ※9	○
○	△★24 ※5	△※5	△※5	△★20 ※5	△※5	○★28	○★28	○★28	△※5	△※5	△※5	△※5 ※9	—
△※6	△★24 ※6	△※6	△※6	△★20 ※6	△※6	△★28 ※6	△★28 ※6	△★28 ※6	○	△※6	△※6	△※6 ※9	—
△	△★24	△	△	△★20	△	△★28	△★28	△★28	△	△	△	△※9	—
mg★31/g	g	g	g	g	g	g/kg	g/kg	g	mg/g	g	mg/g	g	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
○	○★10	○	○★16	○★17-2	○★18	○★10	○★10	○★10	—	—	○	—	—
○★36	△★23	△★23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
日本	日本	日本	韓国	韓国	韓国	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	韓国
18	22	23	24	25	26	28	29	30	34/35	36	37	36	37

★19： GX-LSシリーズ。

★20： オプションのRS-232Cが必要。

★21： BM-5/5D/20/22は除く。

★22： AD-1653比重測定キットを使用することで可能。

★23： AD-1654比重測定キットと接続することで可能。

★24： 防水用RS-232Cケーブル AX-KO2737-500JAが必要。

★25： 付属専用ケーブル先端(PC・計量器側)はD-Sub9Pメス。

★26： AD-4212Aシリーズのみ。

★27： 市販のジェンダーチェンジャー (9Pinオス-オス)が必要。

★28： 左記オプション接続時は防塵・防水仕様にはなりません。

★29： 計量部に防水キャップ装着時。

★30： ECLによる繰り返しの測定。

★31： mgは最小表示0.0001 gの機種のみ。

★32： DC24V+10~-15 %約 6W電源が必要。

★33： 計量部のみIP42。

★34： RS485(ModbusRTU)装備。

★35： AX-KO4472-150が必要。

★36： 最小表示0.01 g、0.1 gモデルには比重測定キットの設定はありません。

★37： 防水にする場合、別売ケーブルAX-KO7695-500JAが必要。

個数のコンパレータ表示について：個数計機能があり、かつコンパレータ表示のある機種は、個数モードでのコンパレータ比較が可能です。