

SK-270WPシリーズ オプションセンサ

● 食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用しています。（各センサの適合部分は下記センサ仕様表を参照）

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8079-11 [注文製作品]	標準センサ	S270WP-11	-40.0～250.0℃	14,300円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-12 [注文製作品]	中心温度測定センサ	S270WP-12	-40.0～250.0℃	15,900円	● φ3×L200mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約127g 	●	●
No.8079-13 [注文製作品]	揚げ油測定センサ	S270WP-13	-40.0～250.0℃	18,700円	● φ3×L400mm (SUS304/先丸) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約131g 	●	●
No.8079-14 [注文製作品]	中心温度測定センサ	S270WP-14	-40.0～250.0℃	17,600円	● φ2×L150mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-15 [注文製作品]	中心温度測定センサ	S270WP-15	-40.0～250.0℃	18,700円	● φ2(先端)×L45mm+φ3(根元)×L55mm (SUS316/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-16 [注文製作品]	低温域高精度センサ	S270WP-16	-40.0～40.0℃	16,500円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約0.7m (シリコンケーブル) 約124g 	●	●
No.8079-21	スリーブセンサ	S270WP-21	-40.0～200.0℃	16,500円	● φ3×L420mm (SUS304/先丸) コード約1.0m (シリコンケーブル) 約50g 	●	●
No.8079-31	投げ込みセンサ	S270WP-31	-40.0～105.0℃	27,400円	● φ17×L90mm (SUS303/円筒) コード約5m (シリコンケーブル) 約240g 	●	●
No.8079-41	鉄板表面測定センサ	S270WP-41	25.0～200.0℃	18,600円	● 検出部φ9 (銅+Niメッキ) コード約0.8m (シリコンケーブル) 約50g 	●	—
No.8079-51	標準センサ コード長1.0m	S270WP-01-1.0	-40.0～250.0℃	12,800円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約1.0m 約125g 	●	●
No.8079-52	標準センサ コード長1.5m	S270WP-01-1.5	-40.0～250.0℃	13,800円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約1.5m 約136g 	●	●
No.8079-53	標準センサ コード長2.0m	S270WP-01-2.0	-40.0～250.0℃	13,800円	● φ3×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約2.0m 約147g 	●	●

■ センサ仕様

型式		S270WP-01～S270WP-05 S270WP-11～S270WP-15 S270WP-01-1.0/1.5/2.0	S270WP-06 S270WP-16	S270WP-21	S270WP-31	S270WP-41
測定範囲		－40.0～250.0℃	－40.0～40.0℃	－40.0～200.0℃	－40.0～105.0℃	25.0～200.0℃
測定精度	－40.0～－30.1℃	±1.5℃	±1.3℃	±1.5℃		測定範囲外
	－30.0～－20.1℃		±1.0℃			
	－20.0～－10.0℃		±0.5℃			
	－9.9～40.0℃	±0.5℃	±0.3℃	±0.6℃	±0.8℃（25℃～）	
	40.1～105.0℃		測定範囲外			±1.0℃
	105.1～150.0℃	±0.7℃		測定範囲外	±1.5℃	
	150.1～199.9℃	±1.0℃ ※1			±2.0℃ ※2	
	200.0～250.0℃	±1.5℃			測定範囲外	測定範囲外
防水性能		JIS C 60529 IPX7 に準拠（指示計接続時） ※S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません				－
食品衛生法適合部		S270WP-01～06、S270WP-01-1.0/1.5/2.0：感温部＋握り手部 S270WP-11～16、21、31、41：感温部＋握り手部（S270WP-31除く）＋コード（指示計との接続用コネクタは除く）				

● シール貼付をなくして異物混入を防止 (S270WP-31センサ以外)

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。また、刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。



※コードは最長5mまで延長可能です。詳しくはお問い合わせください。

※1 S270WP-21の測定範囲は-40.0～200.0℃です

※2 S270WP-41の測定範囲は25.0～200.0℃です