

GH

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示0.01 mg~



101 g×0.01 mg 高精度分析天びん

帯電防止用導電性ガラス採用
セミマイクロ天びん

ひょう量51 g~320 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

▶ LAN対応

GH-08の使用により可能

▶ 分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

- RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス) 標準装備
- データ直送ソフトWinCT 使用可能
- クイックUSB
GH-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
- 自動環境設定
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 広いひょう量室
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備

型名	GH-202	GH-252	GH-120	GH-200	GH-300
ひょう量	51 g / 220 g	101 g / 250 g	120 g	220 g	320 g
最小表示	0.01 mg / 0.1 mg			0.1 mg	
計量皿寸法	φ90 mm				
標準価格(税抜)	¥260,000	¥280,000	¥179,000	¥199,000	¥249,000
商品コード	GH202	GH252	GH120	GH200	GH300
JANコード	4981046601139	4981046601146	4981046601115	4981046601122	4981046601153
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000			¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-100E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション	GH-02*1	USBインタフェース(1.5 mケーブル付)<クイックUSB>	¥8,000(税抜)	AX-074016035-S	表示部保護カバー(5枚セット)	¥3,500(税抜)
	GH-08*1	イーサネット・インタフェース	¥40,000(税抜)	AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500(税抜)
	AX-BM-034	マイクロチューブホルダ	¥5,000(税抜)			

*1 GH-02、GH-08または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

GR

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示0.01 mg~



分銅内蔵型分析天びん

帯電防止用導電性ガラス採用

ひょう量42 g~310 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

▶ 分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

▶ ボディン・ドア方式風防 ★特許取得済

コンパクト設計

- RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス) 標準装備
- データ直送ソフト WinCT 使用可能
- 自動環境設定
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ 計量値:最大200個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
(AD-8127との接続により可能)
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能

型名	GR-202	GR-60	GR-120	GR-200	GR-300
ひょう量	42 g/210 g	60 g	120 g	210 g	310 g
最小表示	0.01/0.1mg				
計量皿寸法	φ85 mm				
標準価格(税抜)	¥240,000	¥139,000	¥159,000	¥179,000	¥229,000
商品コード	GR202	GR60	GR120	GR200	GR300
JANコード	4981046622400	4981046600620	4981046622103	4981046622202	4981046622301
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000			¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個	AD1603-50E2 1個	AD1603-100E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション	AX-GR-034	マイクロチューブホルダ	¥5,000(税抜)
-------	-----------	-------------	------------