

カートリッジ純水器

SKGシリーズ

弊社ルート配送にて
現場にお届けします！
(遠隔地などは要相談)

SKGシリーズの強み

- ① 取付簡単
- ② 低イニシャル
- ③ 省スペース
- ④ 無排水設計可能

Application 用途

- 超純水装置への供給水
- 化学分析用水
- 実験・検査用水
- 各種洗浄用水など

Feature 特長

- 濾材交換等のメンテナンスは弊社にて対応いたします
- 接触部はすべてプラスチック製の為、耐蝕性に優れております
- 少ない設置スペースでもご使用いただけます
- さまざまなニーズに対応できる豊富な種類を取り扱っております

標準仕様一覧表

型式	標準流量 (ℓ/H)	内容量 (ℓ)	外形寸法 (mm) ※1	運転重量 (kg)	純水採水量 (ℓ) ※2	使用圧力 (MPa)
SKG-10	50~200	10	Φ168(±3)×H734(±3)	18	約2,000	0.15~0.34
SKG-20	100~400	20	Φ217(±3)×H898(±3)	38	約4,000	0.15~0.34
SKG-30	150~700	30	Φ243(±3)×H1,018(±3)	55	約6,000	0.15~0.34
SKG-40	200~800	40	Φ241(±3)×H1,238(±3)	66	約8,000	0.15~0.34
SKG-50	250~1,000	50	Φ265(±3)×H1,383(±3)	88	約10,000	0.15~0.34
SKG-70	350~1,400	70	Φ307(±3)×H1,340(±3)	110	約14,000	0.15~0.34

※1 外径寸法のHはポンベの口までの寸法となります。(全高はヘッドキャップ、水質計の選定ごとに異なります)

※2 純水採水量は原水の条件により異なります。ここでは原水電気伝導率200 μ S/cm(模擬液)を基準とした場合の目安です。



標準仕様付属品 別仕様ごとに付属品も変更する場合があります



ヘッドキャップ
(Tタイプ)

純水器単体使用の
標準タイプ
IN OUT 1/2電極孔有



ホーセンド

#915 ×3



万能口金

大



ネジニップル

15A-15A ×2



ブレードホース

12×18 2m×2

オプション

水質計



SM-7771

最もシンプルな簡易測定器
単三電池 2本使用
LED点灯表示



SM-7772

連続測定可能な簡易測定器
100Vアダプター式
LED点灯表示

フィルター



PFカーボン



1N-1SS

PF-Ⅲ型ハウジング



二連式取り付け金具



別仕様



890S-Nタイプ

主に装置内
組み込み時使用
IN OUT 3/4電極孔無



Mタイプ

水質計組込み
IN OUT 3/4電極孔有

SHIN-EI 伸栄化学産業株式会社

■本社
〒341-0038
埼玉県三郷市中央二丁目12-10
URL : <https://www.shin-ei-chem.co.jp>



ウェブサイト

左のQRコードを
読み取るか、
検索サイトで
「伸栄化学産業株式会社」と入力

販売店

TEL 048-953-1616(代) FAX 048-953-1688

メールでのお問い合わせは info@shin-ei-chem.co.jp