

真珠を枠に接着する際の
「隙間防止・真珠のズレ」
解消お助けアイテム



NEW H100 のり助くん ¥1,900

ロット価格 10個 ¥17,000

サイズ : 90×21×24mm


材質 : ステンレス

使用適応サイズ 3.5mm～17mm




－ 使用方法(ピアス直結) －

- ① 固定の準備ができたなら、のり助くんを開く。
- ② シリコン側に真珠、切込み側にピアス芯を合わせます。
- ③ のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。



－ 使用方法(ツキサシブラ) －

- ① 固定の準備ができたなら、のり助くんを開く。
- ② 切込み側にツキサシの丸カンを差し込んで真珠の向きを確認する。
- ③ のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。



NEW H101 のり助くんⅡ ¥1,900

ロット価格 10個 ¥17,000

サイズ : 90×21×24mm

材質 : ステンレス

使用適応サイズ 3.5mm～17mm



－ 使用方法(ツキサシ両穴) －

- ① 固定の準備ができたなら、のり助くんを開く。
- ② 両方の切込みにツキサシの丸カンを差し込んで丸カンの向きを合す。
- ③ のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

画像の真珠は11mmを使用しています。