

FZ-i 分銅内蔵型

FX-i 標準型

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

汎用電子天びん

汎用電子天びんのニュースタンダード
ひょう量122 g～5200 g、最小表示0.001 g～0.01 g

最小表示 0.001 g～



FZ-i

FX-i

■ 大型風防
FXi-11-JAはオプション
★特許申請中



風防のトップが全面開閉
(左右に回転) ★特許申請中



動物計量も可能 (FXi-12-JA)
※ひょう量1220 g、2200 g、3200 g、5200 g機種

FZ-i/FX-i共通

▶ **堅牢なボディ** ★特許申請中

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

▶ **省スペース設計**

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

▶ **計量センサーシステムC-SHS搭載**

応答速度 約1秒 (Compact-Super Hybrid Sensor)

▶ **統計演算機能**

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

▶ **RS-232Cインタフェース** (D-Sub9Pオス)

標準装備

▶ **イーサネット・インタフェース**

FXi-08の使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。

▶ **小型風防 FZ-i全機種標準装備**

FX-120i/200i/300i/500iにも標準装備

FX-1200i/2000i/3000i/5000i用はオプション (FXi-10-JA)

▶ **内蔵バッテリー** <ニッケル水素充電電池>

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能 (オプション: FXi-09-JA)

▶ **GLP・GMP・GCP・ISO対応出力**

プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録が可能。日常の保守点検の記録管理に便利。(FX-iは、AD-8127との接続により可能)

■ 2電源方式 (※ACアダプタ (標準付属品)、または内蔵バッテリー (オプション))

■ 動物計量

■ コンパレータ表示 ブザー付 [ブザー音40 dB (本体正面1 mでの測定)]

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備

■ クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

■ g・個数・%・カラット・もんめ (真珠計量用単位) モード

※取引・証明用 (検定付) モデルFZ-iRもございます (P.62)

▶ **宝石測定用専用皿**

黒色・銀色 (別売)



| 型名 | 分銅内蔵型 | FZ-120i | FZ-200i | FZ-300i | FZ-500i | FZ-1200i | FZ-2000i | FZ-3000i | FZ-5000i |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 標準型 | FX-120i | FX-200i | FX-300i | FX-500i | FX-1200i | FX-2000i | FX-3000i | FX-5000i |
| ひょう量 | | 122 g | 220 g | 320 g | 520 g | 1220 g | 2200 g | 3200 g | 5200 g |
| 最小表示 | | 0.001 g | | | | 0.01 g | | | |
| 個数モード | 計数可能最小単重 | 0.001 g | | | | 0.01 g | | | |
| | サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | | | | | | | |
| パーセントモード | 100%登録最小質量 | 0.100 g | | | | 1.00 g | | | |
| | パーセント最小表示 | 0.01 %、0.1 %、1 % (100 %質量により自動切り替え) | | | | | | | |
| 計量皿寸法 | | φ130 mm | | | | φ150 mm | | | |
| | 標準価格 (税抜) | ¥79,000 | ¥84,000 | ¥89,000 | ¥99,000 | ¥79,000 | ¥84,000 | ¥89,000 | ¥99,000 |
| FZ-i | 商品コード | FZ120I-JA | FZ200I-JA | FZ300I-JA | FZ500I-JA | FZ1200I-JA | FZ2000I-JA | FZ3000I-JA | FZ5000I-JA |
| | JANコード | 4981046603997 | 4981046604000 | 4981046604017 | 4981046606271 | 4981046604024 | 4981046604031 | 4981046604048 | 4981046606288 |
| | 標準価格 (税抜) | ¥59,000 | ¥64,000 | ¥69,000 | ¥79,000 | ¥59,000 | ¥64,000 | ¥69,000 | ¥79,000 |
| FX-i | 商品コード | FX120I-JA | FX200I-JA | FX300I-JA | FX500I-JA | FX1200I-JA | FX2000I-JA | FX3000I-JA | FX5000I-JA |
| | JANコード | 4981046602020 | 4981046602037 | 4981046602044 | 4981046606332 | 4981046602051 | 4981046602068 | 4981046602075 | 4981046606349 |
| | JCSS校正料金 (税抜) * | ¥18,000 | | | | | | | |
| 推奨分銅 (必要な数量) | | AD1603-100F1 | AD1603-200F1 | AD1603-200F1 | AD1603-500F1 | AD1603-1KF1 | AD1603-2KF1 | AD1603-2KF1 | AD1603-5KF1 |
| | | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| FXi-02-JA*1 | USBインタフェース (1.5 m ケーブル付) <クイックUSB> | ¥8,000 (税抜) | FXi-15-JA | キャリングケース | ¥30,000 (税抜) |
| FXi-08*1 | イーサネット・インタフェース | ¥30,000 (税抜) | GXA-27JA*1 | Bluetooth通信インタフェース | ¥9,000 (税抜) |
| FXi-09-JA*1* | 内蔵バッテリーユニット (10時間充電、約8時間使用可) | ¥28,000 (税抜) | AX-FXi-31-JA | 本体保護カバー (5枚セット) | ¥3,500 (税抜) |
| FXi-10-JA | 小型風防 (アクリル製) | ¥4,000 (税抜) | AX-CARATPAN-BJA | 宝石用測定皿 (黒) 2個セット | ¥3,000 (税抜) |
| FXi-11-JA | 大型風防 (ポリカーボネイト製) | ¥15,000 (税抜) | AX-CARATPAN-WJA | 宝石用測定皿 (銀) 2個セット | ¥3,000 (税抜) |
| FXi-12-JA | 動物計量皿 ひょう量1220 g、2200 g、3200 g、5200 g機種用 (開口部φ150 mm、高さ130 mm) | ¥15,000 (税抜) | | | |

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

*1.同時に使用できません。

★ 本体出荷時のみ取付可可能です。